

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1319.600

Kompaktapparatskap HD, to dører

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1319.600 - Kompaktapparatskap HD, to dører

Kapslingsløsning tilpasset kravene til næringsmiddelindustrien. Takvinkel på 30°. Med den blå fargen kan pakningen tydelig skilles fra næringsmidler



Funksjoner

Art.nr	HD 1319.600
Utførelse	Hygienic Design-kapsling
Materiale	Kapsling og dører: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Montasjeplate: Stålplate Låsinsats HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Overflate	Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
Leveringsomfang	Helt tett kapsling Dører med innstukket pakning Montasjeplate
Dimensjoner	Bredde: 1.010 mm Høyde foran: 1.250 mm Høyde bak: 1.480 mm Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)	945 mm x 1.175 mm
Døråpningsvinkel	125°
IK-kode	IK08

Funksjoner

Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	91,2 kg
Bruttovekt	92,5 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	Kompaktapparatkap HD: 1010x1250(H1)x1480(H2)x400 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, med hengslet dør og silikonpakning

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
PCF-declaration