

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1339.000

Kompaktapparatskap AX, stålplate

Stat: 14.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1339.000 - Kompaktapparatskap AX, stålplate

Kompaktapparatskapet AX med pregede spor i taket, bunnen og sidene gjenspeiler det velkjente 25 mm-systemrasteret fra VX25. Takket være dette unike, patenterte systemet er kompaktapparatskapet AX forberedt for alle utvidelses- og ettermonteringstilfeller. Systemkomponenter og tilbehør kan enkelt, raskt og sikkert installeres og ettermonteres på skinner uten å bore.



Funksjoner

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr | AX 1339.000 |
| Fordeler | Flere innvendige utbyggingsmuligheter takket være integrerte spor i det 25 mm systemrasteren i kombinasjon med skinnen for innvendig utbygging og vårt brede utvalg av systemtilbehør Kapslingsgrad (UL-approbasjon) opprettholdes når montasjeskinne for innvendig utbygging skjer uten boring. Ekstra monteringsnivå og økt lastekapasitet takket være ekspansjonsskinne på sokkelen Enkel planlegging og konfigurering med Rittal-konfiguratoren RiPanel |
| Materiale | Skap: Stålplate Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt |
| Overflate | Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket |
| Farge | RAL 7035 |

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveringsomfang | Kapsling med dør(er) Flensplate(r) i kapslingsbunnen Montasjeplate Dørhullprofil Lås: 3 mm splittlås |
| Kapslingsgrad NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Dimensjoner | Bredde: 600 mm Høyde: 380 mm Dybde: 350 mm |
| Materialtykkelse dør | 1,5 mm |
| Materialtykkelse kapslinger | 1,5 mm |
| Materialtykkelse montasjeplate | 2,5 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 550 mm x 355 mm |
| Antall dører | 1 |
| Valgfri dørhengsling | Ja |
| Antall låser | 1 |
| Lås | Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 1 Låsinnsetts: 3 mm splittlås |
| Flensplate | Størrelse: 7 Antall: 1 |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettovekt | 18,398 kg |
| Bruttovekt | 18,735 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 81,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | KX Kompaktapparatskap, BHD: 600x380x350 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, én eksklusivlås |

Godkjenninger

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkjenninger | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration |