

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1376.000

# Kompaktapparatskap AX, stålplate

Stat: 04.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1376.000 - Kompaktapparatskap AX, stålplate

Kompaktapparatskapet AX med pregede spor i taket, bunnen og sidene gjenspeiler det velkjente 25 mm-systemrasteret fra VX25. Takket være dette unike, patenterte systemet er kompaktapparatskapet AX forberedt for alle utvidelses- og ettermonteringstilfeller. Systemkomponenter og tilbehør kan enkelt, raskt og sikkert installeres og ettermonteres på skinner uten å bore.



## Funksjoner

|           |   |
|-----------|---|
| Art.nr    | AX 1376.000   |
| Fordeler  | <p>Flere innvendige utbyggingsmuligheter takket være integrerte spor i det 25 mm systemrasteren i kombinasjon med skinnen for innvendig utbygging og vårt brede utvalg av systemtilbehør</p> <p>Kapslingsgrad (UL-approbasjon) opprettholdes når montasjeskinne for innvendig utbygging skjer uten boring.</p> <p>Ekstra monteringsnivå og økt lastekapasitet takket være ekspansjonsskinne på sokkelen</p> <p>Enkel planlegging og konfigurering med Rittal-konfiguratoren RiPanel</p> |
| Materiale | <p>Skap: Stålplate</p> <p>Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt</p>  |
| Overflate | <p>Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk</p> <p>Montasjeplate: forsinket</p>   |
| Farge     | RAL 7035  |

# Funksjoner

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Leveringsomfang                 | Kapsling med dør(er)<br>Flensplate(r) i kapslingsbunnen<br>Montasjeplate<br>Dørhullprofil<br>Lås: 3 mm splittlås |
| Kapslingsgrad NEMA              | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12   |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66  |
| Typeklassifisering iht. UL 50E  | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12   |
| IK-kode                         | IK10   |
| Dimensjoner                     | Bredde: 600 mm<br>Høyde: 760 mm<br>Dybde: 350 mm   |
| Materialtykkelse dør            | 2 mm   |
| Materialtykkelse kapslinger     | 1,5 mm   |
| Materialtykkelse montasjeplate  | 2,5 mm   |
| Mål montasjeplate (B x H)       | 550 mm x 735 mm  |
| Antall dører                    | 1  |
| Valgfri dørhengsling            | Ja   |
| Antall låser                    | 2  |
| Lås                             | Utførelse lås: Eksklusivlås<br>Antall låser: 2<br>Låsinnsetts: 3 mm splittlås                                    |
| Flensplate                      | Størrelse: 7<br>Antall: 1  |
| Grunnmateriale                  | Stålplate  |
| Pakkeenhet                      | 1 stk.   |

# Funksjoner

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nettovekt                      | 33,25 kg   |
| Bruttovekt                     | 34 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 122,1 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert |
| Tolltariffnummer               | 94032080   |
| ETIM 9                         | EC000261   |
| ETIM 8                         | EC000261   |
| ECLASS 8.0                     | 27180101   |
| Produktbeskrivelse             | KX Kompaktapparatskap, BHD: 600x760x350 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, to eksklusivlåser         |

# Godkjenninger

|               |  |
|---------------|--|
| Godkjenninger | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)      |
| Forklaringer  | Produsenterklæring<br>Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK<br>PCF-declaration |