

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1434.000 Plastskap AX

Stat: 07.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1434.000 - Plastskap AX uten vindu

AX plastskap er optimalt egnet for bruk i krevende områder. En rekke festehylser i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner.



Funksjoner

| | |
|-----------------|---|
| Art.nr | AX 1434.000 |
| Utførelse | uten vindu |
| Materiale | Kapsling og dør: glassfiberforsterket, umettet polyester GFK Dør: Innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Halogenfri |
| Overflate | Kapsling og dør: ikke etterbehandlet, gjennomfarget plast Montasjeplate: forsinket |
| Farge | Iht. RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kapsling med hengslet dør, lukket hele veien rundt, 3 mm splittlåsinnsett Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Montasjeplate Dobbel pakning på dørens over- og underkant som integrert regneskyttelseslist |
| Henvisning | For bruk under langvarig eksponering for UV-stråling (sollys) og regn, anbefaler vi å lakkere overflaten med en PUR-lakk for å unngå visuell forringelse av overflaten. Pris og leveringstid på forespørsel. |

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Kapslingsgrad NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| Kapslingsklasse | II (ved 1000 V AC) |
| IK-kode | IK09 |
| Dimensjoner | Bredde: 300 mm Høyde: 400 mm Dybde: 200 mm |
| Materialtykkelse montasjeplate | 2,5 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 205 mm x 325 mm |
| Døråpningsvinkel | 130° |
| Antall låser | 2 |
| Grunnmateriale | Plast |
| Normer | Oppfyller F1 Outdoor-Rating (utendørs klassifisering) iht. UL 746C |
| Montasjetips | For å feste komponenter i kapslingen trengs skruene for innvendig utbygging Med universalvinkelen kan komponentene festes i 25 mm hullraster, f.eks. systemchassis |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 6,36 kg |
| Bruttovekt | 6,96 kg |
| Tolltariffnummer | 94037000 |

Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | Plast-apparatskap AX, B×H×D: 300x400x200 mm, uten vindu |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater | Pressure load Negative Certificate Overflate Kapslingsgrad |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
