

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1446.500 Plastskap KS

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1446.500 - Plastskap KS

Veggkapsling og dør i glassfiberforsterket, umettet polyester, med montasjeplate. Valgfritt med eller uten dør med vindu. Kapslingsgrad IP 56, hhv. IP 66. Trinnløs dybdejustering av montasjeplaten på grunn av flere montasjenivåer i kapslingen. Fleksibel innvendig dørutbygging på grunn av innpressingsmuttere i døren. Glassfiberforsterket plast gir høy stabilitet.

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Art.nr | KS 1446.500 |
| Utførelse | uten vindu |
| Materiale | Kapsling og dør: glassfiberforsterket, umettet polyester GFK Dør: Innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Ståplate Vindu: Akrylglass, 3,0 mm gummiklemmeprofil helt rundt |
| Overflate | Kapsling og dør: ikke etterbehandlet, gjennomfarget plast Montasjeplate: forsinket |
| Farge | Iht. RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kapsling med hengslet dør, lukket hele veien rundt, 3 mm splittlåsinnsett Montasjeplate Dobbel pakning på dørens over- og underkant som integrert regneskyttelseslist Sideinnpressede C-profiler for trinnløs dybdejustering av montasjeplatene. |
| Henvisning | Ved langvarig påvirkning fra UV-stråler (sollys) sammen med vind og regn kan overflaten bli påvirket optisk. For beskyttelse av de innebygde elektriske komponentene er ikke dette noen ulempe. Hvis skapene ikke kan beskyttes mot UV-stråling, anbefaler vi å lakkere disse med en PUR-lakk. Tillatt omgivelsestemperatur -30 °C... +75 °C. |
| Kapslingsgrad NEMA | NEMA 4X |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 |
| IK-kode | IK08 |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|---|
| Dimensjoner | Bredde: 400 mm Høyde: 600 mm Dybde: 200 mm |
| Materialtykkelse montasjeplate | 2,5 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 345 mm x 550 mm |
| Antall dører | 1 |
| Valgfri dørhengsling | Ja |
| Antall låser | 2 |
| Lås | Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 2 Låsinnsetts: 3 mm splittlås |
| Grunnmateriale | Plast |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 10,74 kg |
| Bruttovekt | 11,24 kg |
| Tolltariffnummer | 94037000 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | KS Plastskap, BHD: 400x600x200 mm, glassfiberforsterket umettet polyester, inkludert montasjeplate, med dør |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | Bureau Veritas TÜV |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |