

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1485.744 Innvendig dør

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1485.744 - Innvendig dør for plastskap AX

For sikrere tilgangsbeskyttelse. Adskilte betjeningsnivå og teknisk nivå



Funksjoner

Art.nr	SZ 1485.744
Materiale	Dør og dørrammer: Stålplate
Overflate	Dør: pulverlakkert, strukturlakk Dørrammer: forsinket
Farge	Dør: RAL 7035
Leveringsomfang	Dør Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsetts Inkl. montasjeskruer
Monteringsmuligheter	I AX plast på festekupler i sidevegger
Henvisning	Standard splittlåsinnsetts kan erstattes med 27 mm låsinnsetts, utførelse A
Passer for kapslingstype	AX-plast
Passer for bredde	400 mm
Passer for høyde	400 mm
Materialtykkelse dør	1 mm
Døråpningsvinkel	105°
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	1,94 kg
Bruttovekt	2,04 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	SZ innerdør for AX apparatskap i plast, for BxH: 400x400 mm
