

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1502.510

Koblingsbokser KL

Stat: 06.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1502.510 - Koblingsbokser KL uten flens

Lakkert kapsling med deksel i stålplate, uten flensplate. Kapslingsklasse IP 66.

Funksjoner

Art.nr	KL 1502.510
Materiale	Skap: Stålplate Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate	Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA	NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 200 mm Høyde: 200 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	1,968 kg
Bruttovekt	2,12 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Funksjoner

Produktbeskrivelse	KL Koblingsboks, BHD: 200 x 200 x 120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate
--------------------	---

Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------------	---

Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring UK
--------------	--