


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1506.510 Koblingsbokser KL

Stat: 21.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1506.510 - Koblingsbokser KL uten flens

Lakkert kapsling med deksel i stålplate, uten flensplate. Kapslingsklasse IP 66.



## Funksjoner

Art.nr	KL 1506.510
Materiale	Skap: Stålplate Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate	Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA	NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 200 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,691 kg
Bruttovekt	4,891 kg

## Funksjoner

---

Tolltariffnummer	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KL Koblingsboks, BHD: 600 x 200 x 120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring UK