


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1522.010 Koblingsbokser KL

Stat: 18.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1522.010 - Koblingsbokser KL Rustfritt stål

Koblingsboks i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304). Kapslingsklasse IP 66.

Funksjoner

Art.nr	KL 1522.010
Materiale	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 150 mm Dybde: 80 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Lås	Antall låser: 4
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,673 kg
Bruttovekt	1,94 kg
Tolltariffnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Funksjoner

Produktbeskrivelse	KL Koblingsboks, BHD: 300 x 150 x 80 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate
--------------------	--

Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------------	---

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---