

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1525.010

Koblingsbokser KL

Stat: 20.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1525.010 - Koblingsbokser KL Rustfritt stål

Koblingsboks i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304). Kapslingsklasse IP 66.

Funksjoner

Art.nr	KL 1525.010
Materiale	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 200 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Lås	Antall låser: 4
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3 kg
Bruttovekt	3,46 kg
Tolltariffnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Funksjoner

Produktbeskrivelse	KL Koblingsboks, BHD: 400 x 200 x 120 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate
--------------------	---

Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
---------------	--

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---