

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1530.010

### Koblingsbokser KL

Stat: 12.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1530.010 - Koblingsbokser KL Rustfritt stål

Koblingsboks i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304). Kapslingsklasse IP 66.

## Funksjoner

Art.nr	KL 1530.010
Materiale	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 300 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Lås	Antall låser: 4
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,5 kg
Bruttovekt	4,6 kg
Tolltariffnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

KL Koblingsboks, BHD: 400 x 300 x 120 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, uten flenseplate

# Godkjenninger

---

Godkjenninger

Bureau Veritas  
DNV  
UL + C-UL (listed)

Forklaringer

Samsvarserklæring  
Samsvarserklæring UK