

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# KL 1530.510

## Koblingsbokser KL

Stat: 21.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1530.510 - Koblingsbokser KL med flens

Lakkert kapsling med deksel i stålplate, med flensplate. Kapslingsklasse IP 55.



## Funksjoner

Art.nr	KL 1530.510
Materiale	Skap: Stålplate Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate	Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser Stålplate-flensplater med pakninger og festemateriell
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 150 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Flensplater	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.

## Funksjoner

---

Nettovekt	2,424 kg
Bruttovekt	2,624 kg
Tolltariffnummer	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KL Koblingsboks, BHD: 300 x 150 x 120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, flenseplate

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring UK