

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1531.000

Koblingsboks KX, stålplate, med flens

Stat: 28.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1531.000 - Koblingsboks KX, stålplate, med flens

Veggskapet KX, koblingsboks KX, med flens muliggjør fleksibel innvendig utbygging samt enkel kabelgjennomføring ved optimal utnyttelse av plassen.



Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Art.nr | KX 1531.000 |
| Materiale | Skap: Stålplate Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt |
| Overflate | Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kapsling med deksel Mini-eksklusivlåser Stålplate-flensplater med pakninger og festemateriell |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-kode | IK08 |
| Dimensjoner | Bredde: 300 mm Høyde: 200 mm Dybde: 120 mm |
| Materialtykkelse deksel | 1,25 mm |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Materialtykkelse kapslinger | 1,25 mm |
| Flensplater | : 1 + 1 |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 3,1 kg |
| Bruttovekt | 3,14 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 30,63 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | KX Koblingsboks, BHD: 300x200x120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, flenseplate |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater | Kapslingsgrad |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration |