

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1540.000

# Koblingsboks KX, stålplate, med flens

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1540.000 - Koblingsboks KX, stålplate, med flens

Veggskapet KX, koblingsboks KX, med flens muliggjør fleksibel innvendig utbygging samt enkel kabelgjennomføring ved optimal utnyttelse av plassen.



## Funksjoner

Art.nr	KX 1540.000
Materiale	Skap: Stålplate Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate	Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Mini-eksklusivlåser Stålplate-flensplater med pakninger og festemateriell
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 400 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm

# Funksjoner

Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Flensplater	: 1 + 1 : 2 + 2
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	8,444 kg
Bruttovekt	8,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	47,45 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX Koblingsboks, BHD: 600x400x120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, flenseplate

# Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Kapslingsgrad
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration