

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1541.510

Koblingsbokser KL

Stat: 10.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1541.510 - Koblingsbokser KL med flens

Lakkert kapsling med deksel i stålplate, med flensplate. Kapslingsklasse IP 55.



Funksjoner

| | |
|---------------------------------|--|
| Art.nr | KL 1541.510 |
| Materiale | Skap: Stålplate Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt |
| Overflate | Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser Stålplate-flensplater med pakninger og festemateriell |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| IK-kode | IK08 |
| Dimensjoner | Bredde: 800 mm Høyde: 400 mm Dybde: 120 mm |
| Materialtykkelse deksel | 1,25 mm |
| Materialtykkelse kapslinger | 1,38 mm |
| Flensplater | : 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 3 + 3 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 11,337 kg |
| Bruttovekt | 11,934 kg |
| Tolltariffnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | KL Koblingsboks, BHD: 800 x 400 x 120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med deksel, flenseplate |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring UK |