

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1545.000

E-boks KX, stålplate

Stat: 07.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1545.000 - E-boks KX, stålplate

Veggskapet KX, E-Box KX, (stålplate) gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene.



Funksjoner

Art.nr	KX 1545.000
Produktbeskrivelse	Veggskapet KX, E-Box KX, (stålplate) gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene.
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skap med dør Montasjeplate Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsetts 180°-hengsel
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66

Funksjoner

Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 150 mm Høyde: 300 mm Dybde: 80 mm
Mål montasjeplate (B x H)	125 mm x 285 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Materialtykkelse dør	1,25 mm
Materialtykkelse montasjeplate	2 mm
Lås	Antall låser: 1
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,343 kg
Bruttovekt	2,543 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,63 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX E-boks, BHD: 150x300x80 mm, stålplate, med montasjeplate, med dør

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Sertifikater

Kapslingsgrad

Forklaringer

Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
PCF-declaration