

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1548.500

E-boks EB

Stat: 09.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1548.500 - E-boks EB

Veggkapsling med dør og montasjeplate i stålplate. Kapslingsgrad IP 66. Med 180°-hengsel. Låsinnsets kan skiftes ut, også med individuelle låssystemer.

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|--|
| Art.nr | EB 1548.500 |
| Materiale | Skap og dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt |
| Overflate | Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kapslinger med hengslet dør 180°-hengsel Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsets Montasjeplate |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 |
| IK-kode | IK08 |
| Dimensjoner | Bredde: 150 mm Høyde: 300 mm Dybde: 120 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 125 mm x 285 mm |
| Materialtykkelse kapslinger | 1,25 mm |
| Materialtykkelse dør | 1,25 mm |
| Materialtykkelse montasjeplate | 2 mm |
| Lås | Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 1 Låsinnsets: 3 mm splittlås |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Nettovekt | 2,708 kg |
| Bruttovekt | 2,908 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | EB E-boks, BHD: 150 x 300 x 120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med dør |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
