

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1552.500

## E-boks EB

Stat: 21.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1552.500 - E-boks EB

Veggkapsling med dør og montasjeplate i stålplate. Kapslingsgrad IP 66. Med 180°-hengsel. Låsinnsets kan skiftes ut, også med individuelle låssystemer.

## Funksjoner

Art.nr	EB 1552.500
Materiale	Skap og dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapslinger med hengslet dør 180°-hengsel Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsets Montasjeplate
Protection category NEMA	NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 200 mm Høyde: 300 mm Dybde: 80 mm
Mål montasjeplate (B x H)	175 mm x 285 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Materialtykkelse dør	1,25 mm
Materialtykkelse montasjeplate	2 mm
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 1 Låsinnsets: 3 mm splittlås
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.

# Funksjoner

---

Nettovekt	2,923 kg
Bruttovekt	3,18 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	EB E-boks, BHD: 200 x 300 x 80 mm, stålplate, uten montasjeplate, med dør

---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register UL UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK

---