

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1558.010 Buskapslinger BG

Stat: 18.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1558.010 - Buskapslinger BG Rustfritt stål

Buskapsling i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-hengsel. Kapslingsklasse IP 66.

## Funksjoner

Art.nr	BG 1558.010
Materiale	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt 180°-hengsler: Støpt sink
Overflate	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 240 180°-hengsler: forkrommet
Leveringsomfang	Kapsling med deksel 180°-hengsler (2 stk.) DIN-skinne TH 35/7,5 Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 200 mm Dybde: 123 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,5 mm
Materialtykkelse dør	1,25 mm
Hengselplassering	nede
Antall bæreskinner	1
Lås	Utførelse lås: Hurtiglås inkl. plasthylser Antall låser: 2
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3,92 kg
Bruttovekt	4,12 kg

## Funksjoner

---

Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	BG Buskapsling, BHD: 400 x 200 x 123 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, DIN-skinne

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK