

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1558.510 Buskapslinger BG

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1558.510 - Buskapslinger BG

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65. Busmoduler av så godt som alle fabrikater kan festes.

## Funksjoner

Art.nr	BG 1558.510
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skap med dør Vindu i døren Flensplate i kapslingsbunnen
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 200 mm Dybde: 125 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Materialtykkelse dør	1,25 mm
Hengselplassering	nede
Antall bæreskinner	1
Lås	Utførelse lås: Hurtiglås inkl. plasthylser Antall låser: 2
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3,631 kg

## Funksjoner

---

Bruttovekt	3,8 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	BG Buskapsling, BHD: 400 x 200 x 125 mm, stålplate, flenseplate i bunnen og DIN-skinner, dør med vindu, hengslet nede

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring