

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1559.510 Buskapslinger BG

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1559.510 - Buskapslinger BG

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65. Busmoduler av så godt som alle fabrikater kan festes.

Funksjoner

Art.nr	BG 1559.510
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skap med dør Vindu i døren Flensplate i kapslingsbunnen
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 200 mm Dybde: 125 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Materialtykkelse dør	1,25 mm
Hengselplassering	nede
Antall bæreskinner	1
Lås	Utførelse lås: Hurtiglås inkl. plasthylser Antall låser: 3
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	5,066 kg

Funksjoner

Bruttovekt	5,333 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	BG Buskapsling, BHD: 600 x 200 x 125 mm, stålplate, flenseplate i bunnen og DIN-skiner, dør med vindu, hengslet nede

Godkjenninger

Godkjenninger	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring