


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1564.000 Koblingsboks KX

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1564.000 - Koblingsboks KX Rustfritt stål

Veggskapet KX, rustfritt stål gir maksimal datakvalitet og konstruksjonskompatibilitet samt fleksibel sikkerhet for mange anvendelser.



Funksjoner

Art.nr	KX 1564.000
Produktbeskrivelse	Perfeksjon satt i system. Det nye veggskapet KX, rustfritt stål gir maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineering, samt fleksibilitet og sikkerhet for mange anvendelser.
Materiale	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 150 mm Høyde: 150 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Lås	Antall låser: 4
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,47 kg
Bruttovekt	1,48 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,74
Tolltariffnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX Koblingsboks, BHD: 150x150x120 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, med hurtiglåser

Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration