


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1568.000 Koblingsboks KX

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1568.000 - Koblingsboks KX Rustfritt stål

Veggskapet KX, rustfritt stål gir maksimal datakvalitet og konstruksjonskompatibilitet samt fleksibel sikkerhet for mange anvendelser.



Funksjoner

| | |
|---------------------------------|--|
| Art.nr | KX 1568.000 |
| Produktbeskrivelse | Perfeksjon satt i system. Det nye veggskapet KX, rustfritt stål gir maksimal datakvalitet og kontinuitet i engineering, samt fleksibilitet og sikkerhet for mange anvendelser. |
| Materiale | Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt |
| Overflate | Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180 |
| Leveringsomfang | Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |

Funksjoner

| | |
|-----------------------------|--|
| Dimensjoner | Bredde: 400 mm Høyde: 200 mm Dybde: 120 mm |
| Materialtykkelse deksel | 1,25 mm |
| Materialtykkelse kapslinger | 1,25 mm |
| Lås | Antall låser: 4 |
| Grunnmateriale | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 3,39 kg |
| Bruttovekt | 3,4 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 13,68 |
| Tolltariffnummer | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | KX Koblingsboks, BHD: 400x200x120 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, med hurtiglåser |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring PCF-declaration |