

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1577.500

E-boks EB

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1577.500 - E-boks EB

Veggkapsling med dør og montasjeplate i stålplate. Kapslingsgrad IP 66. Med 180°-hengsel. Låsinnsets kan skiftes ut, også med individuelle låssystemer.

Funksjoner

Art.nr	EB 1577.500
Materiale	Skap og dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapslinger med hengslet dør 180°-hengsel Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsets Montasjeplate
Protection category NEMA	NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 400 mm Dybde: 155 mm
Mål montasjeplate (B x H)	275 mm x 385 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,38 mm
Materialtykkelse dør	1,25 mm
Materialtykkelse montasjeplate	2 mm
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 1 Låsinnsets: 3 mm splittlås
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	6,88 kg
Bruttovekt	7 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	EB E-boks, BHD: 300 x 400 x 155 mm, stålplate, uten montasjeplate, med dør

Godkjenninger

Godkjenninger	C-UL Lloyds Register UL UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
