

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1577.530 Buskapslinger BG

Stat: 15.03.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1577.530 - Buskapslinger BG

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65. Busmoduler av så godt som alle fabrikater kan festes.

Funksjoner

Art.nr	BG 1577.530
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skap med dør Vindu i døren Montasjeplate
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 300 mm Dybde: 155 mm
Mål montasjeplate (B x H)	385 mm x 275 mm
Vindusflate	Bredde vindu: 340 mm Høyde vindu: 190 mm Avstand underkant vindu - underkant dør: 42 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,38 mm
Materialtykkelse dør	1,25 mm
Hengselplassering	nede
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 1 Låsinnsets: 3 mm splittlås

Funksjoner

Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	6,406 kg
Bruttovekt	6,743 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	BG Buskapsling, BHD: 400 x 300 x 155 mm, stålplate, med hel gulv og montasjeplate, dør med vindu, hengslet nede

Godkjenninger

Godkjenninger	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring