

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1581.000

Kunststoff-kabelflensplate

Stat: 07.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1581.000 - Kunststoff-kabelflensplate med PG-svekning

Med svekninger for PG-nipler.



Funksjoner

Art.nr	KL 1581.000
Produktbeskrivelse	Med svekninger for PG-nipler. Pakning for standard flenseplater bør brukes.
Materiale	ABS
Farge	RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekninger	12
Antall x PG diameter	12 x 13.5
Dimensjoner	Bredde: 220 mm Dybde: 90 mm
Passer for	Kapslingstype: KL
Flensplate	Størrelse: 2
Driftstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 ved riktig montering
Pakkeenhet	5 stk.
Nettovekt	0,505 kg

Funksjoner

Bruttovekt	0,604 kg
Tolltariffnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	KL Kunststoff-kabelflensplate, med PG-svekning, BD: 220x90 mm, størrelse: 2, PG knockouts: 13.5