

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1581.000**

**Kunststoff-kabelflensplate**

Stat: 22.12.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1581.000 - Kunststoff-kabelflensplate med PG-svekning

Med svekninger for PG-nipler.



## Funksjoner

Art.nr	KL 1581.000
Produktbeskrivelse	Med svekninger for PG-nipler. Pakning for standard flenseplater bør brukes.
Materiale	ABS
Farge	RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekninger	12
Antall x PG diameter	12 x 13.5
Dimensjoner	Bredde: 220 mm Dybde: 90 mm
Passer for	Kapslingstype: KL
Flensplate	Størrelse: 2
Driftstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 ved riktig montering
Number knockouts	12
Pakkeenhet	5 stk.

# Funksjoner

Nettovekt	0.505
Bruttovekt	0.604
Tolltariffnummer	73079100
EAN	4028177010888
E-Number Sweden	E3404715
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421