

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1581.100

## Flenseplate i metall

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1581.100 - Flenseplate i metall med metrisk svekning

Slå gjennom hull for kabelniplene med skrutrekkeren, kapslingsklasse IP 66 ved montasje i vanlig posisjon, nede.

## Funksjoner

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Art.nr                          | SZ 1581.100  |
| Produktbeskrivelse              | Slå gjennom hull for kabelniplene med skrutrekkeren.                       |
| Materiale                       | Stålplate  |
| Farge                           | RAL 7035   |
| Henvisning                      | Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene |
| Antall metriske svekkinger      | 12 x M20   |
| Dimensjoner                     | Bredde: 221 mm<br>Dybde: 90 mm   |
| Passer for                      | Kapslingstype: KL  |
| Flensplate                      | Størrelse: 2   |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 ved montering i vanlig posisjon, nede                                |
| Pakkeenhet                      | 1 stk.   |
| Nettovekt                       | 0,23 kg  |
| Bruttovekt                      | 0,25 kg  |
| Tolltariffnummer                | 73079100   |
| ETIM 9                          | EC000211   |
| ETIM 8                          | EC000211   |
| ECLASS 8.0                      | 27142421   |
| Produktbeskrivelse              | SZ Metall-flensplater, med metrisk svekning, BD: 221x90 mm, størrelse: 2   |