

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1581.200 Flenseplate i metall

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1581.200 - Flenseplate i metall med metrisk svekning

Slå gjennom hull for kabelniplene med skrutrekkeren, kapslingsklasse IP 66 ved montasje i vanlig posisjon, nede.

Funksjoner

Art.nr	SZ 1581.200
Produktbeskrivelse	Slå gjennom hull for kabelniplene med skrutrekkeren.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekkinger	12 x M20
Dimensjoner	Bredde: 220 mm Dybde: 90 mm
Passer for	Kapslingstype: KX
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 ved riktig montering
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12K
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,23 kg
Bruttovekt	0,24 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Funksjoner

Produktbeskrivelse

KX Flenseplate i metall, med metrisk svekning, for kabeldiameter M20

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL - FTTA