

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1582.000**

**Kunststoff-kabelflensplate**

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1582.000 - Kunststoff-kabelflensplate med PG-svekning

Med svekninger for PG-nipler.



## Funksjoner

Art.nr	KL 1582.000
Produktbeskrivelse	Med svekninger for PG-nipler. Pakning for standard flenseplater bør brukes.
Materiale	ABS
Farge	RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekninger	6 2 2
Antall x PG diameter	6 x 13.5 2 x 16 2 x 21
Dimensjoner	Bredde: 220 mm Dybde: 90 mm
Passer for	Kapslingstype: KL
Flensplate	Størrelse: 2
Driftstemperaturområde	-40 °C...70 °C

# Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 ved riktig montering
Pakkeenhet	5 stk.
Nettovekt	0,5 kg
Bruttovekt	0,581 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	KL Kunststoff-kabelflensplate, med PG-svekning, BD: 220x90 mm, størrelse: 2, PG knockouts: 13.5