

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1584.010 Buskapslinger BG

Stat: 25.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1584.010 - Buskapslinger BG Rustfritt stål

Buskapsling i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-hengsel. Kapslingsklasse IP 66.

Funksjoner

Art.nr	BG 1584.010
Materiale	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt 180°-hengsler: Støpt sink
Overflate	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 240 180°-hengsler: forkrommet
Leveringsomfang	Kapsling med deksel 180°-hengsler (2 stk.) DIN-skinne TH 35/7,5 Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 300 mm Dybde: 80 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,5 mm
Materialtykkelse dør	1,25 mm
Hengselplassering	høyre/venstre
Antall bæreskinner	1
Lås	Utførelse lås: Hurtiglås inkl. plasthylser Antall låser: 2
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3,1 kg
Bruttovekt	3,44 kg

Funksjoner

Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	BG Buskapsling, BHD: 300 x 300 x 80 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, DIN-skinne

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK