

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1585.000 Buskapslinger KX

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1585.000 - Buskapslinger KX Rustfritt stål

Buskapslingen KX i rustfritt stål gjør det lettere å komme inn gjennom de standard 180°-hengslene og har høy kapslingsgrad med IP66.



Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Art.nr | KX 1585.000 |
| Produktbeskrivelse | Veggskapet KX, buskapsling KX, rustfritt stål gir fleksibel innvendig utbygging og god tilgjengelighet på grunn av standard 180°-hengsler. |
| Materiale | Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt Hengsler: Støpt sink |
| Overflate | Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180 180°-hengsler: forkrommet |
| Leveringsomfang | Kapsling med deksel 180°-hengsler Hurtiglås inkl. plasthylser |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12 |
| Dimensjoner | Bredde: 400 mm Høyde: 200 mm Dybde: 120 mm |
| Materialtykkelse deksel | 1,25 mm |
| Materialtykkelse kapslinger | 1,25 mm |
| Grunnmateriale | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 3,2 kg |
| Bruttovekt | 3,46 kg |
| Tolltariffnummer | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | KX Buskapsling, BHD: 400x200x120 mm, rustfritt stål 1.4301, med hengslet deksel, med hurtiglåser |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | Bureau Veritas C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping |
| Forklaringer | Samsvarserklæring PCF-declaration |