

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1586.000 Buskapslinger KX

Stat: 29.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1586.000 - Buskapslinger KX Rustfritt stål

Buskapslingen KX i rustfritt stål gjør det lettere å komme inn gjennom de standard 180°-hengslene og har høy kapslingsgrad med IP66.



## Funksjoner

Art.nr	KX 1586.000
Produktbeskrivelse	Veggskapet KX, buskapsling KX, rustfritt stål gir fleksibel innvendig utbygging og god tilgjengelighet på grunn av standard 180°-hengsler.
Materiale	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt Hengsler: Støpt sink
Overflate	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180 180°-hengsler: forkrommet
Leveringsomfang	Kapsling med deksel 180°-hengsler Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66

# Funksjoner

Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 200 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,891 kg
Bruttovekt	4,894 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,49
Tolltariffnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX Buskapsling, BHD: 600x200x120 mm, rustfritt stål 1.4301, med hengslet deksel, med hurtiglåser

# Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration