

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1588.000

E-boks KX

Stat: 28.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1588.000 - E-boks KX Rustfritt stål

E-Boks KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet.



Funksjoner

Art.nr	KX 1588.000
Produktbeskrivelse	Veggskapet KX, E-Box KX, rustfritt stål gir høy montasjekomfort og fleksibilitet ved valg av låssystemene. Standard 180°-hengsler gjør det lettere å komme inn i skapet.
Materiale	Skap: i rustfritt stål Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180 Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang	Montasjeplate Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsetts
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Dimensjoner	Bredde: 380 mm Høyde: 300 mm Dybde: 155 mm

Funksjoner

Mål montasjeplate (B x H)	365 mm x 275 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Materialtykkelse dør	1,25 mm
Lås	Antall låser: 1
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	6,4 kg
Bruttovekt	6,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	24,04
Tolltariffnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX E-boks, BHD: 380x300x155 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, en-dørs, med eksklusivlås

Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration