

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1590.010

Veggfestebrakett

Stat: 28.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1590.010 - Veggfestebrakett for AX stålplate, KX stålplate, AX IT, EL

For feste av stålplate-kapslinger AX og KX.

Funksjoner

Art.nr	SZ 1590.010
Produktbeskrivelse	For feste av stålplate-kapslinger AX og KX.
Fordeler	Enkelt feste av veggfeste-brakett med selvgjengende skruer.
Materiale	Stålplate, forsinket.
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Veggavstand	10 mm
Passer for	Kapslingstype: AX stålplate KX stålplate Veggskap AX, 3-delt
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,132 kg
Bruttovekt	0,168 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SZ Veggfestebrakett, for AX og KX stålplate, veggavstand: 10 mm

Godkjenninger

Godkjenninger

DNV

UL + C-UL - FTTA