

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1606.520 Buskapslinger BG

Stat: 25.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1606.520 - Buskapslinger BG

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65. Busmoduler av så godt som alle fabrikater kan festes.

## Funksjoner

Art.nr	BG 1606.520
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skap med dør Vindu i døren
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 300 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,38 mm
Materialtykkelse dør	1,25 mm
Hengselplassering	høyre
Antall bæreskinner	1
Utsparinger (antall x Ø)	296
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 1 Låsinnsetts: 3 mm splittlås
Kabelinnføring (antall x Ø)	2 x M20 9 x M32 6 x M50

## Funksjoner

Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,447 kg
Bruttovekt	4,716 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	BG Buskapsling, BHD: 400 x 300 x 120 mm, stålplate, med metriske utsparinger i gulvet og DIN-skinne, dør med vindu, høyrehengslet

## Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring