

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1609.510 Buskapslinger BG

Stat: 26.01.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1609.510 - Buskapslinger BG

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65. Busmoduler av så godt som alle fabrikater kan festes.

Funksjoner

Art.nr	BG 1609.510
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skap med dør Vindu i døren
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 500 mm Høyde: 300 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,38 mm
Materialtykkelse dør	1,25 mm
Hengselplassering	nede
Antall bæreskinner	1
Utsparinger (antall x Ø)	48
Lås	Utførelse lås: Hurtiglås inkl. plasthylser Antall låser: 2
Kabelinnføring (antall x Ø)	48 x M20
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	5.193
Bruttovekt	5.966
Tolltariffnummer	94032080
EAN	4028177251854
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring