

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1611.000

Buskapsling KX, stålplate, med Mini-eksklusivlås

Stat: 14.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1611.000 - Buskapsling KX, stålplate, med Mini-eksklusivlås

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer av så godt som alle fabrikater kan festes.



Funksjoner

Art.nr	KX 1611.000
Utførelse	med vindu
Materiale	Skap: Stålplate Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Overflate	Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med hengslet deksel Vindu i dekslet Mini-eksklusivlåser
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
IK-kode	IK08

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 300 mm Dybde: 155 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,78 kg
Bruttovekt	5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	24,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	KX Buskapsling, BHD: 400x300x155 mm, stålplate, med hel gulv, med hengslet deksel og vindu

Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration