

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1611.100

Buskapsling KX, stålplate, med splittlås-innsats

Stat: 21.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1611.100 - Buskapsling KX, stålplate, med splittlås-innsats

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer av så godt som alle fabrikater kan festes.



Funksjoner

Art.nr	KX 1611.100
Utførelse	med vindu
Materiale	Skap: Stålplate Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt Vindu: Polykarbonat, 4 mm Montasjeplate: Stålplate, forsinket.
Overflate	Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med hengslet deksel Vindu i dekslet Montasjeplate Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsetts
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12

Funksjoner

IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 300 mm Dybde: 155 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Materialtykkelse montasjeplate	2 mm
Grunnmateriale	Stålplate
Tolltariffnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	Buskapslinger KX, B×H×D: 400x300x155 mm, med montasjeplate, med eksklusivlås

Godkjenninger

Godkjenninger	C-UL
---------------	------