

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1611.510 Buskapslinger BG

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1611.510 - Buskapslinger BG

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65. Busmoduler av så godt som alle fabrikater kan festes.

Funksjoner

Art.nr	BG 1611.510
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skap med dør Vindu i døren
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 500 mm Dybde: 160 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,38 mm
Materialtykkelse dør	1,5 mm
Hengselplassering	høyre
Antall bæreskinner	3
Utsparinger (antall x Ø)	33
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 1 Låsinnsetts: 3 mm splittlås
Kabelinnføring (antall x Ø)	33 x M20
Grunnmateriale	Stålplate

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	7,39 kg
Bruttovekt	7,779 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	BG Buskapsling, BHD: 400 x 500 x 160 mm, stålplate, med metriske utsparinger i gulvet og DIN-skinne, dør med vindu, høyrehengslet

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring