

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1613.100

# Buskapsling KX, stålplate, med splittlås-innsats

Stat: 06.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1613.100 - Buskapsling KX, stålplate, med splittlås-innsats

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65/NEMA 12. Busmoduler og sensorer av så godt som alle fabrikater kan festes.



## Funksjoner

Art.nr	KX 1613.100
Utførelse	med vindu
Materiale	Skap: Stålplate Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt Vindu: Polykarbonat, 4 mm Montasjeplate: Stålplate, forsinket.
Overflate	Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med hengslet deksel Vindu i dekslet Montasjeplate Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsetts
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12

# Funksjoner

IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 300 mm Dybde: 155 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Materialtykkelse montasjeplate	2 mm
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	12 kg
Bruttovekt	12,111 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	40,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	Buskapslinger KX, B×H×D: 800x300x155 mm, med montasjeplate, med eksklusivlås

# Godkjenninger

Godkjenninger	C-UL
---------------	------