

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1674.600 Koblingsboks HD

Stat: 09.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1674.600 - Koblingsboks HD

Kapslingsløsning tilpasset kravene til næringsmiddelindustrien. Det ligger en silikonpakning spaltefritt hele veien rundt mellom kapsling og deksel. Hygienisk sekskant-hurtiglås



Funksjoner

| | |
|-----------------|--|
| Art.nr | HD 1674.600 |
| Utførelse | Hygienic Design-kapsling |
| Materiale | Kapsling og deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Monteringsvinkel: Stålplate, forsinket, 2,0 mm Låseskrue: Rustfritt stål Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600 |
| Overflate | Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010) |
| Leveringsomfang | Helt tett kapsling Lokk Monteringsvinkel (forhåndsmontert) Pakning og låseskrue (vedlagt) |
| Dimensjoner | Bredde foran: 300 mm Bredde (bak): 327 mm Høyde foran: 200 mm Høyde bak: 227 mm Dybde: 120 mm |
| IK-kode | IK08 |
| Grunnmateriale | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 3,692 kg |
| Bruttovekt | 3,8 kg |
| Tolltariffnummer | 84879090 |
| ETIM 9 | EC002713 |
| ETIM 8 | EC002713 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | HD Koblingsbokser. BHD: 300x200x120 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel og pakning silikon |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration |