

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1675.600 Koblingsboks HD

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1675.600 - Koblingsboks HD

Kapslingsløsning tilpasset kravene til næringsmiddelindustrien. Det ligger en silikonpakning spaltefritt hele veien rundt mellom kapsling og deksel. Hygienisk sekskant-hurtiglås



Funksjoner

Art.nr	HD 1675.600
Utførelse	Hygienic Design-kapsling
Materiale	Kapsling og deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Monteringsvinkel: Stålplate, forsinket, 2,0 mm Låseskrue: Rustfritt stål Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Overflate	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
Leveringsomfang	Helt tett kapsling Lokk Monteringsvinkel (forhåndsmontert) Pakning og låseskrue (vedlagt)
Dimensjoner	Bredde foran: 400 mm Bredde (bak): 427 mm Høyde foran: 200 mm Høyde bak: 227 mm Dybde: 120 mm
IK-kode	IK08
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)

Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	4,631 kg
Bruttovekt	4,72 kg
Tolltariffnummer	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	HD Koblingsbokser. BHD: 400x200x120 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel og pakning silikon

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration