

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1681.600 Trykknappboks HD

Stat: 05.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1681.600 - Trykknappboks HD

Kapsling med én svekking for knapper, tilpasset kravene til nærings- og nytelsesmiddelindustrien. Det ligger en silikonpakning spaltefritt hele veien rundt mellom kapsling og deksel. Hygienisk sekskant-hurtiglås



## Funksjoner

Art.nr	HD 1681.600
Utførelse	Hygienic Design-kapsling
Materiale	Kapsling og deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Låseskrue: Rustfritt stål Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600
Overflate	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)
Leveringsomfang	Helt tett kapsling Deksel med tasteutsparinger Pakning og låseskrue (vedlagt)
Dimensjoner	Bredde foran: 100 mm Bredde (bak): 122 mm Høyde foran: 100 mm Høyde bak: 122 mm Dybde: 90 mm
Rastermål	60 mm
Utsparinger (antall x Ø)	1 x 22,5 mm
IK-kode	IK08

# Funksjoner

Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Lås	Utførelse lås: Hygienisk sekskant-hurtiglås Antall låser: 4
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,88 kg
Bruttvekt	0,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,63
Tolltariffnummer	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	HD tastaturkapsling, BxHxD: 100x100x90 mm, rustfritt stål, 1.4301, 1 tasteutsparing, Ø 22,5 mm

# Godkjenninger

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK PCF-declaration

---