

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1920.500

Veggskap EL, 2-delt

Stat: 20.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 1920.500 - Veggskap EL, 2-delt med svingramme

Veggskap 2-delt med svingramme. Kapslingsklasse IP 55.

Funksjoner

Art.nr	EL 1920.500
Utførelse	med svingramme
Produktbeskrivelse	Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingramme.
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Svingramme: Stålplate Frontdør: Aluminiumsprofil, 3 mm akrylglass
Overflate	Kapsling og svingramme: grunnet og pulverlakkert Frontdør: eloksert
Farge	Kapsling og svingramme: RAL 7035 Frontdør: sølv
Leveringsomfang	Skap Frontdør Svingramme 19" (482,6 mm), montert Inkl. festetilbehør
Høydeenheter	11 HE
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 600 mm Dybde: 369 mm
Innbyggingsdybde	270 mm
Lysåpning dimensjoner	Lysåpning bredde: 537 mm Lysåpning høyde: 537 mm
Grunnmateriale	Aluminium
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME	67 - 97 mm
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	25.4
Bruttovekt	26.7
EAN	4028177462908
ECLASS 8.0	27142408

Godkjenninger

Godkjenninger	Lloyds Register of Shipping
---------------	-----------------------------