

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2249.605

Veggskap EL, 3-delt

Stat: 26.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2249.605 - Veggskap EL, 3-delt med montasjeplate og profilskiner, fast montering

Veggskap 3-delt, forhåndsmontert med: Flenseplate lukket, oppe og nede, montasjeplate vedlagt.
Kapslingsklasse IP 55.

Funksjoner

Art.nr	EL 2249.605
Utførelse	Veggskap IT med montasjeplate og profilskiner, fast montering
Produktbeskrivelse	Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingdel.
Materiale	Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Vegg- og svingdel: RAL 7035 Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang	Veggdel med flenseplate lukket, oppe og nede og montasjeplate (vedlagt) Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"- profilskiner, foran, fast montering Designdør med vindu 1 apparatskapnøkkel splittlås nr. 5 Mini-komforthåndtak for låsinnsatser Sikkerhetslås 3524 E
Høydeenheter	9 HE
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 478 mm Dybde: 373 mm
Innbyggingsdybde	320 mm
Lysåpning dimensjoner	Lysåpning bredde: 502 mm Lysåpning høyde: 415 mm

Funksjoner

Dybde svingdel	216 mm
Mål montasjeplate (B x H)	485 mm x 432 mm
Dybde til veggdelen	135 mm
IK-kode	IK08
Belastning svingdel (statisk)	450 N
Grunnmateriale	Stålplate
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	28,5 kg
Bruttovekt	30 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	EL Veggskap, 3-delt, BHD: 600x478x373 mm, 9 HE, uten montasjeplate, og profilskiner, fast montering

Godkjenninger

Godkjenninger	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
---------------	---------------------------------------