

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2255.605

Veggskap EL, 3-delt

Stat: 05.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2255.605 - Veggskap EL, 3-delt med montasjeplate og profilskiner, fast montering

Veggskap 3-delt, forhåndsmontert med: Flenseplate lukket, oppe og nede, montasjeplate vedlagt. Kapslingsklasse IP 55.

Funksjoner

| | |
|-----------------------|---|
| Art.nr | EL 2255.605 |
| Utførelse | Veggskap IT med montasjeplate og profilskiner, fast montering |
| Produktbeskrivelse | Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingdel. |
| Materiale | Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm |
| Overflate | Pulverlakkert |
| General colour | RAL 7035 |
| Farge | Vegg- og svingdel: RAL 7035 Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå) |
| Leveringsomfang | Veggdel med flenseplate lukket, oppe og nede og montasjeplate (vedlagt) Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"- profilskiner, foran, fast montering Designdør med vindu 1 apparatskapnøkkel splittlås nr. 5 Mini-komforthåndtak for låsinnsatser Sikkerhetslås 3524 E |
| Høydeenheter | 15 HE |
| Dimensjoner | Bredde: 600 mm Høyde: 746 mm Dybde: 373 mm |
| Innbyggingsdybde | 320 mm |
| Lysåpning dimensjoner | Lysåpning bredde: 502 mm Lysåpning høyde: 683 mm |

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|--|
| Dybde svingdel | 216 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 485 mm x 699 mm |
| Dybde til veggdelen | 135 mm |
| IK-kode | IK08 |
| Belastning svingdel (statisk) | 750 N |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 39,901 kg |
| Bruttovekt | 42 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Produktbeskrivelse | EL Veggskap, 3-delt, BHD: 600x746x373 mm, 15 HE, uten montasjeplate, og profilskiner, fast montering |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|---------------|---|