


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 2259.605

## Veggskap EL, 3-delt

Stat: 04.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2259.605 - Veggskap EL, 3-delt med montasjeplate og profilskiner, fast montering

Veggskap 3-delt, forhåndsmontert med: Flenseplate lukket, oppe og nede, montasjeplate vedlagt.  
Kapslingsklasse IP 55.

## Funksjoner

Art.nr	EL 2259.605
Utførelse	Veggskap IT med montasjeplate og profilskiner, fast montering
Produktbeskrivelse	Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingdel.
Materiale	Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Vegg- og svingdel: RAL 7035 Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang	Veggdel med flenseplate lukket, oppe og nede og montasjeplate (vedlagt) Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"- profilskiner, foran, fast montering Designdør med vindu 1 apparatskapnøkkel splittlås nr. 5 Mini-komforthåndtak for låsinnsatser Sikkerhetslås 3524 E
Høydeenheter	9 HE
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 478 mm Dybde: 473 mm
Innbyggingsdybde	420 mm
Lysåpning dimensjoner	Lysåpning bredde: 502 mm Lysåpning høyde: 415 mm

# Funksjoner

Dybde svingdel	316 mm
Mål montasjeplate (B x H)	485 mm x 432 mm
Dybde til veggdelen	135 mm
IK-kode	IK08
Belastning svingdel (statisk)	450 N
Grunnmateriale	Stålplate
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	31,35 kg
Bruttovekt	33 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	EL Veggskap, 3-delt, BHD: 600x478x473 mm, 9 HE, uten montasjeplate, og profilskiner, fast montering

# Godkjenninger

Godkjenninger	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
---------------	---------------------------------------