

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2260.930

## Veggskap AX, 3-delt

Stat: 08.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2260.930 - Veggskap AX, 3-delt

Leveringskonseptet med de tredelte AX veggkapslingene reduserer kompleksiteten og øker fleksibiliteten. Takket være AX/VX-modulsystemet er kapslingene egnet for ulike bruksområder. Den tredelte strukturen sikrer enkel tilgang.



## Funksjoner

|                 |  |
|-----------------|--|
| Art.nr          | AX 2260.930  |
| Utførelse       | Veggskap IT  |
| Materiale       | Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm<br>Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm   |
| Overflate       | Pulverlakkert  |
| Farge           | Vegg- og svingdel: RAL 7035<br>Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå)   |
| Leveringsomfang | Veggdél: Flenseplate lukket, oppe og nede<br>Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"-<br>profilskinner, foran, fast montering<br>Designdør med vindu<br>Midtre del av lukkemekanismen: 3 mm dobbel<br>Lås Design-dør med vindu: Sikkerhetslås 3524 E<br>Mini komforthåndtak |
| Høydeenheter    | 9 HE   |
| Dimensjoner     | Bredde: 600 mm<br>Høyde: 478 mm<br>Dybde: 373 mm   |

# Funksjoner

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Innbyggingsdybde                | 320 mm   |
| Lysåpning dimensjoner           | Lysåpning bredde: 502 mm<br>Lysåpning høyde: 417 mm  |
| Dybde svingdel                  | 216 mm   |
| Dybde til veggdelen             | 135 mm   |
| Antall låser                    | 1  |
| Belastning svingdel (statisk)   | 450 N  |
| Belastning veggdel (statisk)    | 150 N  |
| Grunnmateriale                  | Stålplate  |
| Lås                             | Utførelse lås: Mini komforthåndtak<br>Låsinnsett: Sikkerhetsinnsett, lås nr. 3524 E                                  |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 54 i forbindelse med flenseplate lukket oppe og nede  |
| Pakkeenhet                      | 1 stk.   |
| Nettovekt                       | 26 kg  |
| Bruttovekt                      | 26,333 kg  |
| Merknad som gjelder PCF-klasse  | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart             |
| Tolltariffnummer                | 94032080   |
| ETIM 9                          | EC002500   |
| ETIM 8                          | EC002500   |
| ECLASS 8.0                      | 27180101   |
| Produktbeskrivelse              | AX Veggkapsling, 3-delt, BHD 600x478x373 mm, 9 HE, veggdel: lukket flenseplate oppe og nede, med mini-komforthåndtak |

# Godkjenninger

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring  |