

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2260.965

Veggskap AX, 3-delt

Stat: 09.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2260.965 - Veggskap AX, 3-delt med Blue e+ utgangsfilter

Leveringskonseptet med de tredelte AX veggmonterte skapene reduserer kompleksiteten og øker fleksibiliteten. Takket være AX/VX-modulsystemet er skapene egnet for ulike bruksområder. Den tredelte strukturen sikrer enkel tilgang.



Funksjoner

| | |
|-----------------|---|
| Art.nr | AX 2260.965 |
| Utførelse | Veggskap IT |
| Materiale | Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm |
| Overflate | Pulverlakkert |
| Farge | Vegg- og svingdel: RAL 7035 Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå) |
| Leveringsomfang | Veggdel: Flenseplate lukket, oppe og nede Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"-profilskinner, foran, fast montering Designdør med vindu Lås Design-dør med vindu: Sikkerhetslås 3524 E Midtre del av lukkemekanismen: 3 mm dobbel 2 Blue e+ utløpsfiltre 3238.300 (følger løst vedlagt) Mini komforthåndtak |
| Høydeenheter | 9 HE |

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|--|
| Dimensjoner | Bredde: 600 mm Høyde: 478 mm Dybde: 673 mm |
| Innbyggingsdybde | 620 mm |
| Lysåpning dimensjoner | Lysåpning bredde: 502 mm Lysåpning høyde: 417 mm |
| Dybde svingdel | 516 mm |
| Dybde til veggdelen | 135 mm |
| Antall låser | 1 |
| IK-kode | IK08 |
| Belastning svingdel (statisk) | 450 N |
| Belastning veggdel (statisk) | 150 N |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Lås | Utførelse lås: Mini komforthåndtak Låsinnsetts: Sikkerhetsinnsetts, lås nr. 3524 E |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 54 i forbindelse med flenseplate lukket oppe og nede |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| Produktbeskrivelse | AX veggmontert skap, 3-delt med Blue e+ utløpsfilter, BHD: 600x478x673 mm, 9 HE, veggdel: lukket flensplate øverst og nederst, med mini-komforthåndtak |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |